
### シャボン玉液 性能比較表



### 小玉専用液 01A

吹く加減の調整 が難しい小さな

お子さまにも、カンタンにあ そべる弊社基本液です。



### ・持続時間:ストロータイプの吹き具において、シャボン玉の連続性の時間において評価 ・色の変化:従来のシャボン液とに比較において連続して吹き続けることで変わる色の変化の評価

- ・安 全 性:使用している原料に対してより安全性の高いといわれる原料の評価
- ・大きさ:ストロータイプからリングタイプの大きなシャボン玉まで、推奨できる大きさの評価・環境耐性: 気温・湿度・風等の外的要因への耐性



### 超連続小玉液 02A

連続して出てく る玉数が多く、

シャボン玉の玉色の変化が楽 しめます。





#### 超連続シャボン液 (ver.2.0)

性能と安全が向 上し、より色の

変化が楽しめる新開発のシャ ボン玉液です。

02Aa




# ャボン液 01B

### パワフル液 01B

大きなシャボン 玉に最適な液で

す。商品により直径 50cm 以上の大きなシャボン玉が可 能です。





### プロタイプ液

02B

ショーやイベン トに最適なプロ

仕様の液です。シャボン玉の 中に入ることが可能です。



屋内推奨品

※人が入るシャボン玉は触れると割れる為。





#### ぴょんぴょん液 01C

玉が丈夫で長持 ちします。

手袋を使用すると手の上でシャ ボン玉膜色の変化が楽しめます。



※風の影響を受けやすい為。






## バブルスノー液



# 02C

軽やかなシャボ ン玉ができ長時

間滞空し、床・洋服などにくっ つき降り積もります。





### ふわふわ液 03C

通常のシャボン

玉と比べ軽やか

で造形を保ち滞空時間が長い シャボン玉液です。



### 屋内推奨品



### 機械用液 01D

シャボン玉発生 機専用のシャボ

ン玉液です。


# 持続時間 大きさ 安全性 環境体制



### ギミックシャボン玉液 02D

電動・フリクショ ン・スティック

タイプなど海外製品器具を楽 しめるシャボン玉液です。



#### イベント用

※弊社の発生機を基準に配合しております。 貴社でオリジナル商品をご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。

【友田商会製シャボン液使用 マーク】 友田商会の製品または友田商会製造の液を使用した製品パッケージに順次記載してまいります。

現在、友田商会で製造販売している商品はあそび・用途にわけて10種類の液が使用されております。

お客様より「友田商品(友田商会製造商品)と分かりやすくしていただきたい」「今回あそんだ商品はどのタイプの液なのですか?」 などの質問や要望を頂いており、より判りやすく、国内製造の高性能シャボン液で、安心してあそんでいただけるようにと上記マー クを掲載していくことにいたしました。

※新製品・製品仕様変更時に順次記載 ※お客様 OEM 製品に対してはご相談ください。